

## RF 180 BK



Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

## 一般注文データ

バージョン	クリップインフット, RS 80, RS 90, RS 100 黒色, RS 80/90/100 対応クリップインフット, 幅: 17.5 mm
注文番号	<a href="#">1057530000</a>
種別	RF 180 BK
GTIN (EAN)	4032248799671
数量	20 items

## RF 180 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	26.6 mm	奥行き (インチ)	1.0472 inch
高さ	79.2 mm	高さ (インチ)	3.1181 inch
幅	17.5 mm	幅 (インチ)	0.689 inch
正味重量	6.25 g		

## 温度

動作温度範囲 -50...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
表面仕上	未処理	基本材質	PA 66

## 一般データ

色	黒色	保護度合い	IP20, IP00
カラーチャート (類似)	RAL 9011	封止オプション	いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		