



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







一般注文データ

バージョン	Empty enclosure	
注文番号	<u>1058100000</u>	
種別	IE-PH-V14M-FO	
GTIN (EAN)	4032248799213	
数量	10 items	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数



27-19-01-04

ROHS	適合	
UL File Number Search	UL ウェブサイト	
証明書番号 (cUlus)	F316369	

寸法と重量

深さ	72.45 mm	奥行き(インチ)	2.8524 inch
高さ	26.8 mm	ーー 高さ(インチ)	1.0551 inch
幅	22.3 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	0.878 inch
正味重量	56.33 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般基準

ECLASS 15.0

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号(cULus)	E316369
分類			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LWL-SC



一般注文データ

種別	IE-PI-SCRJ-SM	パージョン
注文番号	1067390000	SCインサート, プラグSCRJ、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248820863	
数量	10 ST	
種別	IE-PI-SCRJ-MM	バージョン
注文番号	1067380000	SCインサート, プラグSCRJ、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248821129	
数量	10 ST	
種別	IE-PI-SCRJ-POF	バージョン
注文番号	1067410000	SCインサート, プラグSCRJ、POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
数量	10 ST	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	パージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

作成日 06.11.2025 06:16:59 MEZ

カタログステータス / 図面 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS
注文番号	1857440000
GTIN (EAN)	4032248402731

数量 200 ST

バージョン

ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

カタログステータス / 図面 5