



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

#### 一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, 配線数: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 また同様, 断面: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m
注文番号	<a href="#">1059190000</a>
種別	FPL 4G2.5/P/F/3
GTIN (EAN)	4032248805891
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 483.12 g

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

## 分類

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

図面

