

**CB-R 350/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



図に類似

一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルストラップ。

**一般注文データ**

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 350 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	<a href="#">1059240000</a>
種別	CB-R 350/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806188
数量	100 items

**CB-R 350/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技術データ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**承認**

MAMID承認件数



RoHS 適合

**寸法と重量**

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	350 mm	高さ (インチ)	13.7795 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.2953 inch
正味重量	3.84 g		

**温度**

動作温度範囲 -40...85 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**設置材料**

紫外線耐性	いいえ	再開放	はい
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	100 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	220 N	バンドル直径、最大	100 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	バンドル直径、最小	3.5 mm

**分類**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**CB-R 350/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

---

---



---

---

---

---