



図に類似

一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルストラップ。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 350 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	<a href="#">1059250000</a>
種別	CB-R 350/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806195
数量	4000 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	350 mm	高さ (インチ)	13.7795 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.2953 inch
正味重量	3.98 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	はい
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	100 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	220 N	バンドル直径、最大	100 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	バンドル直径、最小	3.5 mm

## 重要なメモ

製品情報 箱内のバッグ数 (個) : 40  
バッグ内数量 (個) : 100  
1 配送ユニットは 1 箱分に相当し、配送ユニットの倍数単位でのみ注文できます。

## 分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

図面

図面

