

HDC KIT HE-P 24.130 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC (ヘビーデューティコネクタ) キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルグランドから構成されます。

ワイドモジュラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。組立済導体は、ツールを必要とせずに、導体接続に直接挿入できます。

一般注文データ

バージョン	RockStar® HDCキット-HDCコネクタ, キット, 彼は, 設置サイズ: 8, 極: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, ダイカストアルミニウム, M 32
注文番号	1061790000
種別	HDC KIT HE-P 24.130 M
GTIN (EAN)	4032248816477
数量	1 items

HDC KIT HE-P 24.130 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 756.3 g

温度

制限温度 -40 °C ... 100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	0	接続方式	PUSH IN
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設置サイズ	8
シーリング	NBR	BG	8

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65
シリーズ	彼は		

バージョン

接続方式	PUSH IN	設置サイズ	8
導体断面、最大	4 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
表面仕上	粉体塗装	基本材質	ダイキャストアルミニウム
BG	8		

一般データ

極数	24	接続種別 PE	ねじ接続
設置サイズ	8	ケーブルグランド	M 32
基本材質	ダイキャストアルミニウム	シリーズ	彼は
定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
BG	8		

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-P 24.130 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

HDC COS



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	HDC COS 16	バージョン
注文番号	1431000000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 24	バージョン
注文番号	1430900000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 32	バージョン
注文番号	1430800000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	SPB-M 3	バージョン
注文番号	1203600000	HDCコネクタ, アクセサリ, ロックボルト
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	