

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.1 準拠の
バヨネットプラグインコネクタ対応形状、プラスチック
製

一般注文データ

バージョン	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
注文番号	1061830000
種別	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
数量	10 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	114 mm	奥行き (インチ)	4.4882 inch
高さ	65.2 mm	高さ (インチ)	2.5669 inch
幅	41.8 mm	幅 (インチ)	1.6457 inch
正味重量	72 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 1

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
ハウジング主要材質	PA UL 94 V0	取り付け方式	床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け
保護度合い	IP67	プラグイン回数	750

分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

図面

寸法図



IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のパヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 プラスチック製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V01P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1012490000	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション1、プラスチック、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720132	
数量	10 ST	