


## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull ブラ  
グインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バリエーション 14 中央ケーブルグラ ンド、SCRJ Duplex結合, シングルモード
注文番号	<a href="#">1062600000</a>
種別	IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813315
数量	10 items

## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

深さ	36.15 mm	奥行き (インチ)	1.4232 inch
高さ	39.6 mm	高さ (インチ)	1.5591 inch
幅	39.6 mm	幅 (インチ)	1.5591 inch
正味重量	55.81 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 一般データ

項目説明	バリエーション14中央ケーブル ルグランド、SCRJ Duplex 結合	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67
プラグ回数	500	ファイバーの種類	シングルモード
インサート喪失	≤ 0.5dB	接続 1	SCRJ
接続 2	SCRJ	リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

設置カットアウト



アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン	
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		