

WAD 27 B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| バージョン | グループマーカー, カバー, 64 x 27 mm, ピッチ (mm) (P): 27.00 Weidmueller, 黄色 |
| 注文番号 | 1062860000 |
| 種別 | WAD 27 B GE/SW |
| GTIN (EAN) | 4008190127732 |
| 数量 | 10 items |

WAD 27 B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 64 mm | 高さ (インチ) | 2.5197 inch |
| 幅 | 27 mm | 幅 (インチ) | 1.063 inch |
| 正味重量 | 4.61 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.086 kg CO2 eq. |

全般

動作温度範囲、最大 100 °C 動作温度範囲、最小 -40 °C

寸法

ピッチ (mm) (P) 27.00 mm

材料データ

| | | | |
|-------------|---------|---|----|
| 基本材質 | ポリアミド66 | 色 | 黄色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |

評価データIECEX/ATEX

動作温度範囲 -40...100 °C

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |