

WAD 27 NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

バージョン	グループマーカー, カバー, 64 x 27 mm, ピッチ (mm) (P): 27.00 Weidmueller, 白色
注文番号	1062960000
種別	WAD 27 NE WS
GTIN (EAN)	4008190148225
数量	10 items

WAD 27 NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	64 mm	高さ (インチ)	2.5197 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	4.71 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.084 kg CO2 eq.

全般

動作温度範囲、最大 100 °C 動作温度範囲、最小 -40 °C

寸法

ピッチ (mm) (P) 27.00 mm

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	白色
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データIECEX/ATEX

動作温度範囲 -40...100 °C

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		