

AP VSSC4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



淡い青と黒の VSSC 製品シリーズのエンドプレート (AP)

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | VSSC, エンドプレート |
| 注文番号 | 1063120000 |
| 種別 | AP VSSC4 |
| GTIN (EAN) | 4032248947560 |
| 数量 | 50 items |

AP VSSC4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 58.5 mm | 奥行き (インチ) | 2.3031 inch |
| 高さ | 76 mm | 高さ (インチ) | 2.9921 inch |
| 幅 | 1.5 mm | 幅 (インチ) | 0.0591 inch |
| 正味重量 | 3.63 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -40 °C...80 °C | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 湿度 | 5 ~ 96% | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|---------|----|-----|
| バージョン | エンドプレート | 設計 | その他 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 色 | 黒色 |

一般データ

| | |
|---|----|
| 色 | 黒色 |
|---|----|

接続データ

| | |
|------|------|
| 接続方式 | ねじ接続 |
|------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002496 | ETIM 9.0 | EC002496 |
| ETIM 10.0 | EC002496 | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 | | |

入札仕様書

| | | | |
|------|-----------------|------|--------------------------------|
| 長体仕様 | VSSC4 対応エンドプレート | 短体仕様 | VARIRECTOR VSSC4 対応 エンドプレート |
|------|-----------------|------|--------------------------------|