

**AP VSSC4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



淡い青と黒の VSSC 製品シリーズのエンドプレート (AP)

**一般注文データ**

バージョン	VSSC, エンドプレート
注文番号	<a href="#">1063120000</a>
種別	AP VSSC4
GTIN (EAN)	4032248947560
数量	50 items

**AP VSSC4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

ROHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	58.5 mm	奥行き (インチ)	2.3031 inch
高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.9921 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.63 g		

**温度**

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
湿度	5 ~ 96%		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

バージョン	エンドプレート	設計	その他
UL 94 可燃性等級	V-O	色	黒色

**一般データ**

色	黒色
---	----

**接続データ**

接続方式	ねじ接続
------	------

**分類**

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

**入札仕様書**

長体仕様	VSSC4 対応エンドプレート	短体仕様	VARITECTOR VSSC4 対応エンドプレート
------	-----------------	------	----------------------------