

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 製品イメージ









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

#### 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグ レー, 232 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 27.00, 絶縁: いいえ, 幅: 10 mm	
注文番号	<u>1063600000</u>	
種別	WQV 70/95/3	
GTIN (EAN)	4008190187514	
数量	5 items	

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
ROHS	適合			
 寸法と重量				
)20 T	04.0	中々 ナ (ノン・エ)	0.4050: 1	
<u>深さ</u>	61.6 mm	奥行き(インチ)	2.4252 inch	
高さ	54 mm	高さ(インチ)	2.126 inch	
幅 正味重量	10 mm 159.8 g	幅(インチ)	0.3937 inch	
温度				
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
クランプ用コンダクタ (定	格接続)		,	
締付けトルク、最大.	3 Nm			
システム仕様			,	
バージョン	端子用			
<u></u>	210 J 71J			
<u> </u>				
極数	3			
寸法				
ピッチ (mm) (P)	27.00 mm			
材料データ				
基本材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー	
評価データ				
公称電流	232 A			
追加の技術データ				
固定形式	ねじ込み			
分類				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
_ · · · · · · · · · ·		ETIM 9.0	EC000489	
FTIM 8.0	FC000489			
	EC000489 EC000489			
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0				

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術ケー

ECLASS 15.0

27-25-03-03



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対 応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- ・端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

#### -般注文データ

種別 WAW 1 NEUTRAL 注文番号 9004500000 GTIN (EAN) 4008190053925 数量

1 ST

バージョン Miscellaneous tools

作成日 06.11.2025 11:58:04 MEZ

4 カタログステータス / 図面