WAH 35 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, 青色, 26 mm
注文番号	<u>1064480000</u>
種別	WAH 35 BL
GTIN (EAN)	4008190113308
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

WAH 35 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
OHS	適合			
法と重量			,	
	22.6 mm	奥行き(インチ)	0.8898 inch	
iż	63.5 mm	 高さ(インチ)	2.5 inch	
	26 mm	幅(インチ)	1.0236 inch	
味重量	4.65 g	тш (122)	200	
···				
管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C	
竟製品コンプライアンス				
	Malla de la companya			
oHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
ACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
般			,	
置アドバイス	直接実装			
 法				
゚ッチ (mm) (P)	27.00 mm	TS 35 オフセット	19 mm	
	27.00 11111	19 39 7 7 6 9 1	19 111111	
料データ				
本材質	ポリアミド66	 色	青色	
平均員 _ 94 可燃性等級	V-2		Ħ C	
加の技術データ				
			,	
定形式	篏合仕様	設置アドバイス	直接実装	
発試験バージョン	いいえ			
類				
FIN 4 C C	F0000040	ETIM 7.0	F0000012	
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
M 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
M 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
LASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
1 0000 10 0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-25-03-90			

カタログステータス / 図面 2

データシート

WAH 35 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接点に対する保護



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

種別 WAP WFF35 パージョン 注文番号 <u>1069700000</u> ポルト式ねじ端子, カパープレート, ダークベージュ, 2 mm

GTIN (EAN) 4008190104023

数量 20 ST

作成日 07.11.2025 04:37:16 MEZ

カタログステータス / 図面