

**WAH 185/300 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

**一般注文データ**

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, ベージュ, 54 mm
注文番号	<a href="#">1064760000</a>
種別	WAH 185/300 BE
GTIN (EAN)	4008190108267
数量	10 items

**WAH 185/300 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	43.9 mm	奥行き (インチ)	1.7283 inch
高さ	139 mm	高さ (インチ)	5.4724 inch
幅	54 mm	幅 (インチ)	2.126 inch
正味重量	26.98 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**寸法**

ピッチ (mm) (P)	55.00 mm
--------------	----------

**材料データ**

基本材質	ポリアミド 66	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

**追加の技術データ**

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		