WQL 3 WFF35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 3
注文番号	<u>1065400000</u>
種別	WQL 3 WFF35
GTIN (EAN)	4008190065812
数量	5 items

カタログステータス / 図面

WQL 3 WFF35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
	M2 C1			
付法と重量				
	•	m/=+ / / > . ~ \	0.4404	
深さ <u></u>	3 mm	奥行き(インチ)	0.1181 inch	
高さ	69 mm	高さ (インチ)	2.7165 inch	
교 교 고마 조 目	15 mm	幅(インチ)	0.5906 inch	
E味重量 	23.36 g			
温度				
· 保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアンス				
	25-14n / /7 (7/4 × 1)			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
全般				
	3	設置アドバイス	直接実装	
 寸法		<u> </u>		
ピッチ (mm) (P)	27.00 mm			
材料データ				
基本材質	銅-亜鉛	色	グレー	
評価データ	77		<u> </u>	
11 IM 2				
公称電流	125 A			
追加の技術データ	,			
固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装	
^{当た形式} 爆発試験バージョン	ねし込み いいえ		且汉天农	
43 vi-	V.V.Z			
分類 				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03	-		

カタログステータス / 図面 2