

WZAD120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子), 接続数: 1
注文番号	1066100000
種別	WZAD120
GTIN (EAN)	4008190017019
数量	10 items

WZAD120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	44.41 mm	高さ (インチ)	1.7484 inch
幅	24 mm	幅 (インチ)	0.9449 inch
正味重量	7.45 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1	クランプ範囲、最大	6 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²		

システム仕様

バージョン	追加接続	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	1		

材料データ

基本材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー
------	-------	---	---------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		