

## WZAF 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子)
注文番号	<a href="#">1066200000</a>
種別	WZAF 70
GTIN (EAN)	4008190169831
数量	10 items

## WZAF 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	8.3 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 追加接続

## 全般

設置アドバイス フィードスルー (ブッシング)  
、直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 27.00 mm

## 材料データ

基本材質 錫メッキ銅 色 シルバークレー

## 評価データ

公称電流 32 A

## 追加の技術データ

固定形式 接続されている 設置アドバイス フィードスルー (ブッシング)  
、直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		