

WZAF 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子)
注文番号	1066400000
種別	WZAF 185
GTIN (EAN)	4008190031985
数量	10 items

WZAF 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch
正味重量	16.05 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	追加接続
-------	------

全般

設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング), 直接実装
---------	-----------------------

寸法

ピッチ (mm) (P)	40.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー
------	-------	---	---------

評価データ

公称電流	32 A
------	------

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング), 直接実装
------	------	---------	-----------------------

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		