

## WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 補助接続 (端子)                  |
| 注文番号       | <a href="#">1066500000</a> |
| 種別         | WZAF 300                   |
| GTIN (EAN) | 4008190157579              |
| 数量         | 10 items                   |

## WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 10 mm   | 奥行き (インチ) | 0.3937 inch |
| 高さ   | 40 mm   | 高さ (インチ)  | 1.5748 inch |
| 幅    | 40 mm   | 幅 (インチ)   | 1.5748 inch |
| 正味重量 | 15.15 g |           |             |

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 追加接続

## 全般

設置アドバイス フィードスルー (ブッシング)  
、直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 27.00 mm

## 材料データ

基本材質 錫メッキ銅 色 シルバーグレー

## 評価データ

公称電流 32 A

## 追加の技術データ

|           |      |         |                          |
|-----------|------|---------|--------------------------|
| 固定形式      | 嵌合仕様 | 設置アドバイス | フィードスルー (ブッシング)<br>、直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ  |         |                          |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-08 |             |             |