

**WEW 32/1 LCP/NA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプログラマホルダーが含まれます。

**一般注文データ**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| バージョン      | エンドブラケット, 薄いグレー, TS 32, V-0, Wemid,<br>幅: 12.2 mm, 130 °C |
| 注文番号       | <a href="#">1067660000</a>                                |
| 種別         | WEW 32/1 LCP/NA                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190072353                                             |
| 数量         | 50 items                                                  |

**WEW 32/1 LCP/NA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 67 mm   | 奥行き (インチ) | 2.6378 inch |
| 高さ   | 56 mm   | 高さ (インチ)  | 2.2047 inch |
| 幅    | 12.2 mm | 幅 (インチ)   | 0.4803 inch |
| 正味重量 | 32.1 g  |           |             |

**温度**

|           |               |           |        |
|-----------|---------------|-----------|--------|
| 周囲温度      | -5 °C...40 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C        |           |        |

**環境製品コンプライアンス**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                                  |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません                    |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート<br>0.273 kg CO <sub>2</sub> eq. |

**システム仕様**

|         |       |
|---------|-------|
| 取り付けレール | TS 32 |
|---------|-------|

**全般**

|         |       |
|---------|-------|
| 取り付けレール | TS 32 |
|---------|-------|

**材料データ**

|             |       |   |       |
|-------------|-------|---|-------|
| 基本材質        | Wemid | 色 | 薄いグレー |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |       |

**追加の技術データ**

|        |       |     |       |
|--------|-------|-----|-------|
| 取り付け方式 | TS 32 | ロック | ねじ固定用 |
|--------|-------|-----|-------|

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001041    | ETIM 9.0    | EC001041    |
| ETIM 10.0   | EC001041    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 |             |             |

**WEW 32/1 LCP/NA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**ZGB 旋回可能グループタグホルダー**

ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

**一般注文データ**

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 種別         | ZGB 15                     | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">1636530000</a> | 端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | Weidmueller, 白色                                |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |
| 種別         | ZGB 30                     | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">1611930000</a> | 端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | Weidmueller, 白色                                |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |