

WTW WTL6/1 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), ダークベージュ, 高さ: 65 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid
注文番号	1068400000
種別	WTW WTL6/1 DB
GTIN (EAN)	4008190091996
数量	20 items

WTW WTL6/1 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	44.5 mm	奥行き (インチ)	1.752 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.5591 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	5.13 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	中板
-------	----

全般

極数	1	設置アドバイス	フィードスルー (プッシング) , 直接実装
----	---	---------	------------------------

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	フィードスルー (プッシング) , 直接実装
------	-----	---------	------------------------

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		