# データシート

# **IE-CD-V14MRJ-C-MA**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ジャンクションボックス / カップリング、IEC 61076-3-117 ver.14 準拠の FreeCon PushPull プラグイ ンコネクタ対応形状

### 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, RJ45, プラグイ ンコネクタ, IP65
注文番号	<u>1068870000</u>
種別	IE-CD-V14MRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823895
数量	1 items

# **IE-CD-V14MRJ-C-MA**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MAMID承認件数

_	4-	
7	三沙	
/ <del>T</del> \	Dol's	

1417 (1411と)子能自文			
ROHS	適合		
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>		
証明書番号(cULus)	E316369		
寸法と重量			
深さ	60 mm	奥行き(インチ)	2.3622 inch
高さ	52 mm	高さ(インチ)	2.0472 inch
幅	41 mm	幅(インチ)	1.6142 inch
正味重量	286.47 g		
温度			
<b>伊</b> 答坦度		新作泪 <del>度</del>	-40 °C70 °C
保管温度 取り付け温度		動作温度	-40 °C70 °C
取り刊り <i>画</i> 反			
環境製品コンプライアンス	Nella de SA L. L.		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	証明書番号(cULus)	E316369
技術データRJ45カップリング			
通電能力(RJ45カップリング)	1 A	耐電圧、接点接点、最小 (RJ45 カップリ≥ 1000 V DC ング)	
ハウジングベース素材(RJ45 カップリ ング)	亜鉛ダイカスト	カテゴリー(RJ45 カップリング)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
絶縁抵抗(RJ45 カップリング)	> 500 MΩ	耐電圧、接点 - シールド、最大 (RJ45 カップリング)	≥ 1500 V DC
接点表面(RJ45 カップリング)	ニッケル下地金メッキ	接点抵抗(RJ45 カップリング)	≤ 20 mΩ

## -般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	色	銀色
	アルミニウムプロフィー ル, カバー:ダイカスト亜 鉛、塗装	取り付け方式	ねじ取り付け
保護度合い	IP65		

## 分類

ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597
ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		



# **IE-CD-V14MRJ-C-MA**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

サ法図 
Bottom view Bottom view with mounting foot

寸法図 

T法図

Front view Side view

# データシート

#### IE-CD-V14MRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

#### 一般注文データ

種別 IE-BP-V14P パージョン 注文番号 1058310000 フランジ取付けハウジング、保護キャップ GTIN (EAN) 4032248799404 数量 10 ST

#### Sets - RJ45

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

#### 一般注文データ

種別 IE-PS-V14M-RJ45-FH-P パージョン
注文番号 1012170000 プラグインサートRJ45ッールフリー, パリアント14金属, Cat.5
GTIN (EAN) 4032248719815 (ISO/IEC 11801)
数量 10 ST

## ドラッグラインケーブル Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67

組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、 ドラッグチェーン互換、IEC 61076-3-117 ver.14 準拠の プッシュプルプラグインコネクタ

4

#### 一般注文データ

作成日 12.11.2025 03:42:34 MEZ

種別 IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X パージョン 注文番号 <u>1119730010</u> ドラグラインケーブル, PROFINET, RJ45 IP 67 プッシュプル V14メタ GTIN (EAN) 4032248985463 ル, RJ45 IP 67 プッシュプル V14メタル, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / 数量 1 ST Cat.5e (TIA T568-B) , PUR, 1 m