

## STB 21.6/IH/BL WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深さ: 26.6 mm
注文番号	<a href="#">1071080000</a>
種別	STB 21.6/IH/BL WTL6/3
GTIN (EAN)	4008190043957
数量	50 items

## STB 21.6/IH/BL WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	26.6 mm	奥行き (インチ)	1.0472 inch
高さ	6.1 mm	高さ (インチ)	0.2402 inch
幅	6.1 mm	幅 (インチ)	0.2402 inch
正味重量	2.31 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

設置アドバース	直接実装	動作温度範囲、最大	100 °C
---------	------	-----------	--------

## 寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	0.00 mm	プラグイン深度	11.1 mm
TS 32オフセット	54.5 mm		

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバース	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		