

## 製品イメージ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカに対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 4 mm
注文番号	<a href="#">1071800000</a>
種別	Q 10 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424893
数量	20 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	9.5 mm	奥行き (インチ)	0.374 inch
高さ	58.9 mm	高さ (インチ)	2.3189 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
正味重量	7.7 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 端子用

## 全般

極数 10 設置アドバイス フィードスルー (ブッシング) , 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 6.10 mm

## 材料データ

基本材質 錫メッキ銅 色 黄色

## 評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 24 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス フィードスルー (ブッシング) , 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		