WAD 4 GE BED



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, 黄色, PA 66, 高さ: 19.8 mm, 幅: 4.5		
	mm, 深さ: 9.6 mm, V-2		
注文番号	<u>1072000000</u>		
種別	WAD 4 GE BED		
GTIN (EAN)	4008190446109		
数量	50 items		

カタログステータス / 図面 1

WAD 4 GE BED



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
 ├法と重量				
₹	9.6 mm	奥行き (インチ)	0.378 inch	
- 	19.8 mm	 高さ(インチ)	0.7795 inch	
ā a	4.5 mm	幅(インチ)	0.1772 inch	
味重量	0.24 g			
直度				
10000000000000000000000000000000000000	E °C 40 °C	海结新 佐海南 夏小	E0.°C	
月囲温度 東结新作用度、夏子	-5 °C40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C	
ē続動作温度、最大 	100 °C			
環境製品コンプライアンス				
oHS 対応状況				
REACH SVHC				
	2			
ソステム仕様				
、 ージョン	端子用			
È般				
 殳置アドバイス	直接実装			
寸法				
ピッチ (mm) (P)	4.00 mm			
オ料データ				
基本材質	PA 66	色 色	黄色	
JL 94 可燃性等級	V-2			
追加の技術データ				
国定形式	篏合仕様	設置アドバイス	直接実装	
ゴルニハノン		以目ノニハーへ	丑]女大衣	
	いいえ			
)		ETIM 7.0	EC002848	
}類 TIM 6.0	いいえ			
}類 TIM 6.0 TIM 8.0	いいえ EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
}類 TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0	いいえ EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848	
計M 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0 CLASS 9.1	いいえ EC002848 EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92	
R発試験バージョン 予類 CTIM 6.0 CTIM 8.0 CTIM 10.0 CLASS 9.1 CLASS 11.0 CLASS 13.0	EC002848 EC002848 EC002848 27-14-11-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92	

カタログステータス / 図面 2