

WQV 120-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 292 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 32.00, 絶縁: いいえ, 幅: 10 mm |
| 注文番号 | 1072400000 |
| 種別 | WQV 120-PEN |
| GTIN (EAN) | 4008190489724 |
| 数量 | 5 items |

WQV 120-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 89 mm | 奥行き (インチ) | 3.5039 inch |
| 高さ | 44 mm | 高さ (インチ) | 1.7323 inch |
| 幅 | 10 mm | 幅 (インチ) | 0.3937 inch |
| 正味重量 | 151.8 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...55 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 100 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | |
|-------|-----|
| バージョン | 端子用 |
|-------|-----|

全般

| | | | |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 2 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|----------|
| ピッチ (mm) (P) | 32.00 mm |
|--------------|----------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質 | PA 66 | 色 | シルバーグレー |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |

評価データ

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 定格電圧 | 400 V | 公称電流 | 292 A |
|------|-------|------|-------|

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

WQV 120-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別 | WAW 1 NEUTRAL | バージョン |
| 注文番号 | 9004500000 | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| 数量 | 1 ST | |