

**WBB ZA WDK2.5/BL5.08**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

**一般注文データ**

バージョン	仕切板(端子), 橙色, 高さ: 58 mm, 幅: 5 mm, V-2, PA 66
注文番号	<a href="#">1072760000</a>
種別	WBB ZA WDK2.5/BL5.08
GTIN (EAN)	4008190470548
数量	10 items

**WBB ZA WDK2.5/BL5.08**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	45.2 mm	奥行き (インチ)	1.7795 inch
高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.2835 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	7.48 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

**システム仕様**

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**材料データ**

基本材質	PA 66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

**追加の技術データ**

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

**分類**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		