

## WAP WFF120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, カバープレート, ダークベージュ, 2 mm
注文番号	<a href="#">1073000000</a>
種別	WAP WFF120
GTIN (EAN)	4008190475260
数量	20 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	74.75 mm	奥行き (インチ)	2.9429 inch
高さ	37.45 mm	高さ (インチ)	1.4744 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.0787 inch
正味重量	3.1 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0,035 kg CO2 eq.	

## システム仕様

バージョン エンドプレート

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

嵌合仕様 いいえ 設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		