WZR WDK2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

	·	
バージョン	Wモデルシリーズ, 中間フレーム	
注文番号	<u>1074000000</u>	
種別	WZR WDK2.5	
GTIN (EAN)	4008190890384	
数量	20 items	

カタログステータス / 図面 1

WZR WDK2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
<i>™</i> +	C2 F	南仁七 (ノンイ)	0.4000 in al-	
深さ <u></u>	62.5 mm	奥行き(インチ)	2.4606 inch	
高さ	69.5 mm	高さ(インチ)	2.7362 inch	
교 고마ギ目	5.1 mm	幅(インチ)	0.2008 inch	
E味重量	6.33 g			
温度				
R管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
重続動作温度、最小 	-50 °C		120 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	* 準拠 (免除なし)			
REACH SVHC				
 システム仕様				
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
取り付けレール	TS 35			
全般				
取り付けレール	TS 35			
寸法				
ΓS 35 オフセット	35.5 mm			
Ħ ★ ++#	Wemid	Д.	ダークベージュ	
基本材質 UL 94 可燃性等級	V-0	色	ターケベーシュ	
追加の技術データ				
篏合仕様	はい			
				
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
CLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			

カタログステータス / 図面 2