

製品イメージ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカに対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 4 mm
注文番号	1074200000
種別	Q 20 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190910501
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	9.5 mm	奥行き (インチ)	0.374 inch
高さ	119.9 mm	高さ (インチ)	4.7205 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
正味重量	15.55 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 端子用

全般

極数 20 設置アドバイス フィードスルー (ブッシング) , 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 6.10 mm

材料データ

基本材質 錫メッキ銅 色 黄色

評価データ

公称電流 24 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス フィードスルー (ブッシング) , 直接実装
爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03