

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 32, ナイロン6 |
| 注文番号 | 1076650000 |
| 種別 | KSWN M32 |
| GTIN (EAN) | 4032248838691 |
| 数量 | 25 items |

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|-------------|
| 高さ | 2 mm | 高さ (インチ) | 0.0787 inch |
| 正味重量 | 1.3 g | | |

温度

動作温度 -40 °C...135 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般的情報

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| シリコン | いいえ | 配線数 | 1 |
| 動作温度範囲、最大 | 135 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| スレッドピッチ | 1.5 mm | ケーブルグランド | M 32 |
| 基本材質 | ナイロン6 | シールリングの直径 | 42.50 mm |
| 外付スレッド | M 32 | 内付スレッド | M 32 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

