

KSWF M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 32, バルカナイズドファイバー
注文番号	1076690000
種別	KSWF M32
GTIN (EAN)	4032248838622
数量	25 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	KSWN M32

KSWF M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	1.5 mm	高さ (インチ)	0.0591 inch
正味重量	1.24 g		

温度

動作温度 -40 °C...95 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコン	いいえ	配線数	1
動作温度範囲、最大	95 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ケーブルグランド	M 32
基本材質	バルカナイズドファイバー	シールリングの直径	42.50 mm
外付スレッド	M 32	内付スレッド	M 32

分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

KSWF M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

