

KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シーリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 75, パルカナイズドファイバー
注文番号	1076740000
種別	KSWF M75
GTIN (EAN)	4032248838660
数量	25 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	1.5 mm	高さ (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.4 g		

温度

動作温度 -40 °C...95 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコン	いいえ	配線数	1
動作温度範囲、最大	95 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ケーブルグランド	M 75
基本材質	バルカナイズドファイバー	シールリングの直径	90.50 mm
外付スレッド	M 75	内付スレッド	M 75

分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

