

KSP EL90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSP (Klipponシュラウド), 保護キャップ, PVC
注文番号	1076790000
種別	KSP EL90
GTIN (EAN)	4032248838608
数量	10 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP EL90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	285 mm	高さ (インチ)	11.2204 inch
長さ	280 mm	長さ (インチ)	11.0236 inch
壁厚、最小	2 mm	壁厚、最大	2 mm
正味重量	123 g		

温度

動作温度 -25 °C...70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコーン	いいえ	外径	94 mm
動作温度範囲、最大	70 °C	動作温度範囲、最小	-25 °C
ハロゲン	いいえ	厚さ	2.00 mm
基本材質	PVC	内径 D2	90.00 mm
ギャップ、内部寸法 B	140.00 mm	硬度 (ショア A)	65

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

KSP EL90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

