

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクターおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ・ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール、接点対応圧着ツール、0.5mm ² , 6mm ² , Bクリンプ
注文番号	1077010000
種別	CTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248864386
数量	1 items

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ
www.weidmueller.com
寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	674.2 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	フラットブレードコネクタおよびフラットブレード レセプタクル、コネクタ幅 6.3 mmの圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	--	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	6 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ
--------------	-------------------	----------------	-------

接点の説明

接点タイプ	Fプラグ/スリーブ	導体直径、最大. AWG	AWG 10
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	プラグ幅	6.3 mm
クリンプ範囲、最大	6 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品

オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクターおよびフラットブレードセレプタクル対応クリンプツール

- ラセットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドトップ付属

一般注文データ

種別 ERTE AN CTF 63

バージョン

注文番号 [1246390000](#)

プレスツール, 交換部品

GTIN (EAN) 4050118034479

数量 1 ST