

## CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Bクリンプ
注文番号	<a href="#">1077010000</a>
種別	CTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248864386
数量	1 items

## CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	674.2 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル、コネクタ幅 6.3 mmの圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	6 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ
-------------	-------------------	----------------	-------

## 接点の説明

接点タイプ	Fプラグ/スリーブ	導体直径、最大. AWG	AWG 10
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	プラグ幅	6.3 mm
クリンプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ / 交換部品



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

種別	ERTE AN CTF 63	バージョン
注文番号	<a href="#">1246390000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034479	
数量	1 ST	