WQV 35N/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 125 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 16.00, 絶縁: はい, 幅: 9 mm	
注文番号	<u>1079400000</u>	
種別	WQV 35N/4	
GTIN (EAN)	4008190378271	
数量	20 items	

カタログステータス / 図面

WQV 35N/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量			,	
深さ	20.95 mm	南行き (ノンエ)	0.9249 inch	
<u>滞さ</u> 高さ	60.8 mm	 <u>奥行き(インチ)</u> 高さ(インチ)	0.8248 inch	
<u>同C</u> 幅	9 mm	 幅(インチ)	2.3937 inch 0.3543 inch	
<u>''''</u> 正味重量	22.6 g	' <u> </u> 相 (1 ン) <i>)</i>	0.3543 IIICII	
温度				
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	************************************			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
バージョン	端子用			
全般				
極数	4	設置アドバイス	直接実装	
寸法				
ピッチ (mm) (P)	16.00 mm			
材料データ				
甘土县所	DA CC	ħ.	#4	
基本材質 UL 94 可燃性等級	PA 66 V-0		黄色	
評価データ	V-0			
		/*/*		
定格電圧 	400 V	公称電流	125 A	
追加の技術データ				
固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装	
爆発試験バージョン	いいえ	RAE TYNTY		
分類				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

カタログステータス / 図面 2

WQV 35N/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対 応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- ・端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

-般注文データ

種別 WAW 1 NEUTRAL 注文番号 9004500000 GTIN (EAN) 数量

1 ST

4008190053925

バージョン Miscellaneous tools