### **WQB PEN 70N**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ







隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

#### 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグ
	レー, 192 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 20.50, 絶縁:
	いいえ, 幅: 30.4 mm
注文番号	1079700000
種別	WQB PEN 70N
GTIN (EAN)	4008190370114
数量	5 items

カタログステータス / 図面 1

## **WQB PEN 70N**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
	2 mm	奥行き(インチ)	0.0787 inch		
<u> </u>	32.15 mm	 高さ(インチ)	1.2657 inch		
·····································	30.4 mm	<u> </u>	1.1968 inch		
正味重量	20.2 g				
温度					
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C		
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	************************************				
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様					
バージョン	短絡接続				
	, <del>-</del>		,		
極数	2				
<sup>捡数</sup> 寸法					
	00.50				
ピッチ (mm) (P)	20.50 mm				
材料データ			<u> </u>		
基本材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー		
評価データ					
公称電流	192 A				
追加の技術データ					
固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ		
取り付け方式	ねじ込み	PSK/UHPWSA/ / / I/	V.V.VC		
分類					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
LCLASS 10.0	27-25-03-03				

カタログステータス / 図面 2