

WSH 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | アクセサリ, レールサポート, Wemid |
| 注文番号 | 1080200000 |
| 種別 | WSH 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 |
| 数量 | 10 items |

WSH 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 39 mm | 奥行き (インチ) | 1.5354 inch |
| 高さ | 147 mm | 高さ (インチ) | 5.7874 inch |
| 幅 | 8 mm | 幅 (インチ) | 0.315 inch |
| 正味重量 | 13.4 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 動作温度 | -50 °C...120 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 120 °C | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | | | |
|-------|----------|---------|-------|
| バージョン | マウントレール用 | 取り付けレール | TS 35 |
|-------|----------|---------|-------|

全般

| | | | |
|---------|-------|---------|------|
| 極数 | 1 | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 取り付けレール | TS 35 | | |

寸法

| | | | |
|--------------|---------|-----------|-------|
| ピッチ (mm) (P) | 8.00 mm | 取り付けオフセット | 56 mm |
|--------------|---------|-----------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質 | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 取り付け方式 | 嵌合仕様 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |

アクセサリ

バスバー



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|-----------------------------|--|
| 種別 | SA 3.00X10.00X1000 CUZLN... | バージョン |
| 注文番号 | 0259800000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 真鍮 |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0348900000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| 数量 | 25 M | |
| 種別 | SSCH 15X6X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0357400000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190169572 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0438000000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190080938 | |
| 数量 | 25 M | |
| 種別 | SSCH 6X6X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0571300000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | SSCH 7.3X1.2X1000 | バージョン |
| 注文番号 | 1071200000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 1.2 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | NSCH 1M | バージョン |
| 注文番号 | 0280200000 | バスバー (端子), ナチュラル, 高さ: 15 mm, 深さ: 2 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | |
| 数量 | 10 M | |
| 種別 | ESCH 1 M | バージョン |
| 注文番号 | 0280300000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 12 mm, 深さ: 2 mm, スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | |
| 数量 | 10 M | |