#### **HDC IP65 06B FRAME M4**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

| · ·        | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い:<br>IP65, 勘合状態, , クランプヨークねじ接続 |
|------------|---|
| 注文番号       | <u>1081550000</u>   |
| 種別         | HDC IP65 06B FRAME M4                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248844302   |
| 数量         | 1 items   |

カタログステータス / 図面 1

## HDC IP65 06B FRAME M4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

#### 寸法と重量

| 深さ        | 96 mm | 奥行き(インチ)    | 3.7795 inch |
|-----------|-------|-------------|-------------|
| 高さ        | 13 mm | <br>高さ(インチ) | 0.5118 inch |
| 幅         | 58 mm | 幅(インチ)      | 2.2835 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 32 mm | 取付寸法 – 幅    | 70 mm       |
| 正味重量      | 62 g  |             |             |

#### 温度

制限温度 -50 ℃ ... 125 ℃

## 環境製品コンプライアンス

| 마시스카수 1    | 淮州 ( <i>4.170-1</i> -2.1. ) |                                       |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | <u>準拠 (免除なし)</u>            | セストナサノ                                |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含ま           |                                       |
| 耐薬品性       | 物質                          | アセトン                                  |
|            | 耐薬品性                        | 耐性                                    |
|            | 物質                          | ディーゼル油                                |
|            | 耐薬品性                        | 不安定                                   |
|            | 物質                          | エチルアルコール                              |
|            | 耐薬品性                        |                                       |
|            | 物質                          | トランスミッション油                            |
|            | 耐薬品性                        | 条件付き耐性                                |
|            | 物質                          | 作動油                                   |
|            | 耐薬品性                        | 条件付き耐性                                |
|            | 物質                          | 石油ベンジン                                |
|            | 耐薬品性                        | —————————————————————<br>不安定          |
|            | 物質                          | ····································· |
|            | 耐薬品性                        | 条件付き耐性                                |
|            | 物質                          | 高級ガソリン                                |
|            | 耐薬品性                        | —————————————————————<br>不安定          |
|            | 物質                          | 水                                     |
|            | 耐薬品性                        | 耐性                                    |
|            | 物質                          | 紫外線                                   |
|            | 耐薬品性                        | 耐性                                    |
|            | 物質                          | オゾン                                   |
|            | 耐薬品性                        | 耐性                                    |

#### バージョン

| 上部 / 底部 / 蓋 | 下部       | ロックシステム設計 | クランプヨークねじ接続         |
|-------------|----------|-----------|---------------------|
| 設置サイズ       | 3        | 種別        | バルクヘッド(フィードス<br>ルー) |
| 色(RAL)      | RAL 7001 | BG        | 3                   |

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

| 一般データ       |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             | <u>'</u>    |
| ハウジング主要材質   | ダイカストアルミニウム | 保護度合い       | IP65, 勘合状態  |
| EMC ハウジング   | はい          |             |             |
| 寸法          |             |             |             |
|             |             |             | <u>'</u>    |
| 穴ピッチ長 A2    | 70 mm       | ハウジングの全長    | 96 mm       |
| 分類          |             |             |             |
|             |             |             |             |
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

カタログステータス / 図面 3



# **HDC IP65 06B FRAME M4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



