

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勤合状態, カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1081580000
種別	HDC IP65 24B FRAME M4
GTIN (EAN)	4032248844319
数量	1 items

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	156 mm	奥行き (インチ)	6.1417 inch
高さ	17 mm	高さ (インチ)	0.6693 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	130 mm
正味重量	86 g		

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル油
	耐薬品性	不安定
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	不安定
	物質	汗
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	不安定
	物質	水
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	耐性	
物質	オゾン	
耐薬品性	耐性	

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	カウンターフレーム	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設置サイズ	8	ケーブル導入口	いいえ
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	シーリング	シーリング無し

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

色 (RAL)	RAL 7001	BG	8
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上	未処理	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	-----	-------	------------

寸法

穴ピッチ長 A2	130 mm	ケーブル導入口	いいえ
ハウジングの全長	156 mm	ハウジングBの高さ	17 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B ABU	バージョン
注文番号	1212400000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190083939	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none
種別	HDC 24B ABU N	バージョン
注文番号	2488600000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541533	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B KBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787920000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248205363	取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	HDC 24B KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1661720000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190418274	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24B KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1661730000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190418281	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D KBU 1M32G	バージョン
注文番号	1786960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248204205	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 64D KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1661810000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190418359	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1901150000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248521258	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: M 25
種別	HDC 24B SBU 1M25G N	バージョン
注文番号	2560960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4050118673227	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: M 25
種別	HDC 24B SBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1661510000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4008190418069	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: PG 21
種別	HDC 24B SBU 1PG21G N	バージョン
注文番号	2560750000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4050118676747	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: M 25

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	HDC 24B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787870000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205318	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1661520000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418076	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2560970000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4050118676730	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1904340000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248585601	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	1904350000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248585298	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 1M32G N	バージョン
注文番号	2561050000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4050118680195	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1786890000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204137	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2561060000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4050118680508	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	1786880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204120	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M32G N	バージョン
注文番号	2550540000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4064675005087	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1661590000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418144	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG29G	バージョン
注文番号	1661630000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418182	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG29G N	バージョン
注文番号	2560790000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4050118894103	
数量	1 ST	