WAP WDK2.5/4 N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 60 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 篏合仕様: いいえ
注文番号	<u>1084000000</u>
種別	WAP WDK2.5/4 N
GTIN (EAN)	4032248127351
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

WAP WDK2.5/4 N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	53.9 mm	奥行き(インチ)	2.122 inch
*C 高さ	60 mm	_ <u>突打さ(イン))</u> 高さ(インチ)	2.3622 inch
司 C 	1.5 mm	_ <u> </u>	0.0591 inch
·····································	4.18 g		0.000 i ilicii
温度	,		
R管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
重続動作温度、最小 重続動作温度、最小	-50 °C		120 °C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.040 kg CO2eq.	
システム仕様			
バージョン	エンドプレート		
 全般			
投置アドバイス	直接実装		
<u> </u>			
	,		'
基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
JL 94 可燃性等級	V-0		
追加の技術データ			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	いいえ	設置アドバイス	直接実装
分類			
TIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
CLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33 27-25-03-01	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01 27-25-03-01

カタログステータス / 図面 2