

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル

一般注文データ

注文番号	1103660015
種別	<a href="#">IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M</a>
GTIN (EAN)	4032248922512
数量	1 items

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 293.6 g

## 温度

保管温度 動作温度 -40 ...70  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-119 CDV, IEC  
61076-3-117 Var. 14

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-3-119 CDV, IEC  
61076-3-117 Var. 14

## 電気プロパティ

動作電圧 30

## ケーブルの機械的特性と材料特性

最小曲げ半径、繰返し 10 x ケーブル直径 最小曲げ半径 (1回のみ) 5 x ケーブル直径

## ケーブルの電気プロパティ

動作電圧 30

## ケーブル構造

シースカラー 黒色 (RAL 9005相当) シース直径、最大 9.3 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

