

IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

組立済 IE ケーブル

一般注文データ

注文番号	1103660350
種別	IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M
GTIN (EAN)	4032248996018
数量	1 items

IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 2550 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

標準

コネクタ規格 IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

電気プロパティ

動作電圧 30

ケーブルの機械的特性と材料特性

最小曲げ半径、繰返し 10 x ケーブル直径 最小曲げ半径（1回のみ） 5 x ケーブル直径

ケーブルの電気プロパティ

動作電圧 30

ケーブル構造

シースカラー 黒色 (RAL 9005相当) シース直径、最大 9.3 mm

分類

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

