

HDC 24B HP250 MPL2 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDC挿入, 極数: 2, 設置サイズ: 8
注文番号	1103740000
種別	HDC 24B HP250 MPL2 TYP2
GTIN (EAN)	4032248877966
数量	1 items

HDC 24B HP250 MPL2 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

高さ	46 mm
幅	42 mm
長さ	140 mm
取付寸法 - 高さ	130 mm
正味重量	106.79 g

高さ (インチ)	1.811 inch
幅 (インチ)	1.6535 inch
長さ (インチ)	5.5118 inch
取付寸法 - 幅	32 mm

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	2	設置サイズ	8
UL 94 可燃性等級	None	色	シルバーグレー
基本材質	ステンレススチール、防錆性	シリーズ	HighPower
ハロゲン不使用	false	BG	8

一般データ

色	シルバーグレー	基本材質	ステンレススチール、防錆性
シリーズ	HighPower		

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにする必要があります。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	--

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

HDC 24B HP250 MPL2 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面