

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**IP68**

新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1110920000
種別	HDC IP68 24B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886982
数量	1 items

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	156 mm
高さ	17 mm
幅	58 mm
取付寸法 - 高さ	32 mm
正味重量	88 g

奥行き (インチ)	6.1417 inch
高さ (インチ)	0.6693 inch
幅 (インチ)	2.2835 inch
取付寸法 - 幅	130 mm

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
側方ケーブル取り入れ口数	0	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	いいえ	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
シーリング	シーリング無し	色 (RAL)	RAL 7001, RAL 9005
BG	8	Moduplug®に最適	はい

一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態
EMC ハウジング	はい		

寸法

穴ピッチ長 A2	130 mm	ケーブル導入口	いいえ
ハウジングの全長	156 mm	ハウジングBの高さ	17 mm

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

