

RSM 4RS 230VAC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

プラスとマイナスが共通のリレーベース (RSM) は、PLC またはその他の種別のコントローラに接続されます。インターフェースは、4、8、16 個の RCL リレー (12.7 mm) または RSS (6.1 mm) のグループで構成されます。コントローラへの接続は、差し込み式コネクタを使用するか、IEC 60603-13 コネクタを使用した直接ケーブルを使用して設定できます。幅広いオプションの範囲：

- 16/8/6 A リレー搭載の 1 点または 2 点の CO 接点
- 5 ~ 230 V の電圧
- ねじ、テンションクランプ、プッシュイン接続
- ワイドミューラーのソリッドステートリレーとの互換性
リレーの対象範囲は、入出力間およびリレー上の隣接する接点間の電气的分離を提供します。これにより、コントローラ内の様々な電圧と、様々なフィールドエレメントに必要な電圧を安全に適応させることができます。

一般注文データ

バージョン	RSMシリーズ, リレーモジュール, 接点数: 4, CO接点 AgNi 90/10, 定格制御電圧: 230 V AC, 持続電流: 3 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	1114861001
種別	RSM 4RS 230VAC LP
GTIN (EAN)	4032248047833
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-02-10T00:00:00+01:00

RSM 4RS 230VAC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	76 mm	奥行き (インチ)	2.9921 inch
高さ	87 mm	高さ (インチ)	3.4252 inch
幅	75 mm	幅 (インチ)	2.9527 inch
正味重量	204 g		

温度

保管温度	-40 °C...60 °C	動作温度	-25 °C...50 °C
湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14

公称データUL

動作温度 UL、最小	0 °C	動作温度 UL、最大	50 °C
定格電圧AC UN (入力)	230 V	定格電圧AC UN (出力)	250 V
定格電流 I _{最大} (出力)	3 A		

評価データ

機械的耐用期間	30 x 106開閉サイクル	スイッチオン遅延	≤ 10 ms
スイッチオフ遅延	≤ 10 ms, = 10 ms		

規制データの入力

公称出力	1.2 VA
------	--------

分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		