

## PS\_ZQV\_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行なうことができます。

## 一般注文データ

バージョン	テストアダプター (端子), 1000 V, 20 A
注文番号	<a href="#">1116710000</a>
種別	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
数量	1 items

## PS\_ZQV\_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	94 mm	高さ (インチ)	3.7008 inch
直径	4 mm	正味重量	82 g

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	20 mm	接続方式	プラグイン接続
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	1.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撲線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
付 DIN 46228/1 の細径撲線、最大			
接続断面、撲線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

バージョン	テストプラグ
-------	--------

## 全般

極数	1
----	---

## 寸法

直径	4 mm	ピッチ (mm) (P)	5.40 mm
----	------	--------------	---------

## 材料データ

色	赤色
---	----

## 評価データ

定格電圧	1000 V	クランプ支持 & 差し込み式システムの最 1000 V 大電圧
------	--------	------------------------------------

公称電流	20 A	最大導体電流	20 A
------	------	--------	------

## 追加の技術データ

スナップインペグ付属	いいえ	取り付け方式	接続されている
------------	-----	--------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		