

PS_ZQV_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	テストアダプター (端子), 1000 V, 20 A
注文番号	1116710000
種別	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
数量	1 items

PS_ZQV_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	94 mm	高さ (インチ)	3.7008 inch
直径	4 mm	正味重量	82 g

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	20 mm	接続方式	プラグイン接続
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大接続断面、撚線、最大	1.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²

システム仕様

バージョン テストプラグ

全般

極数 1

寸法

直径	4 mm	ピッチ (mm) (P)	5.40 mm
----	------	--------------	---------

材料データ

色 赤色

評価データ

定格電圧	1000 V	クランプ支持 & 差し込み式システムの最大電圧	1000 V
公称電流	20 A	最大導体電流	20 A

追加の技術データ

スナップインペグ付属	いいえ	取り付け方式	接続されている
------------	-----	--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		